

Face avant, Avec charnières latérales, blindée

Face avant avec joint CEM en textile, charnière latérale.

FONCTIONS

Face avant avec joint textile CEM

Permet le montage sur les profils horizontaux

Convient aux bacs à cartes et coffrets

Montage des charnières possible à gauche ou à droite

Profondeur (D):	2.5mm
Largeur du rack:	84HP
Matériau:	Aluminium
Finition:	Anodisé; Passivé
Type accessoire:	Face avant
Type de produit:	Face avant
Type:	Face avant sans poignée
Blindage électromagnétique:	Non (réalisable a posteriori)




SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur du rack	Quantité par colis	Fixation	Type de joint	Finition avant	Face d'appui
20848-611	3U	1	Avec charnières, fixation latérale	Textile EMC	Anodisé	Conducteur
20848-617	6U	1	Avec charnières, fixation latérale	Textile EMC	Anodisé	Conducteur

Table 2/2

Référence catalogue	Arêtes traitées	Hauteur (H)	Largeur (W)
20848-611	Non	128.4mm	426.4mm
20848-617	Non	261.8mm	426.4mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE