


Support boîtier télescopique, embout 280-458 mm, prof. boîtier 38 mm, 54 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

TSGB16



The nVent CADDY Telescoping Screw Gun Box Bracket is a simple and intuitive support for mounting electrical boxes within stud wall applications. This solution delivers traditional mounting, which allows the bracket to bend for multiple depths and install easily with single or multiple electrical boxes. The notched and clearly marked bend points make installation safe, fast and easy.

FONCTIONS

Peut fixer plusieurs boîtiers

Entaillée et marquée pour faciliter l'identification et le pliage

La conception améliorée avec des marquages en pouces estampillés et des guides de perçage accélère le montage précis des conduits du boîtier entre les embouts filetés

Les guides de perçage facilitent la fixation du boîtier à l'aide d'un tournevis

L'installation ne nécessite qu'une visseuse sans fil

Peut être montée en face ou à l'intérieur de l'ossature de cloison

Réglable pour s'accommoder à un espacement non-conventionnel des ossatures de cloison

La patte de verrouillage empêche le démontage accidentel

Conception unique, monobloc, sécable



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 187190

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Espacement des goujons: 280 - 458 mm

Profondeur du boîtier: 38mm;54mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

