

Fixation nVent CADDY Truss-T pour poutrelle et treillis, corde inférieure, 3/8" Tige

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CTH037BC



FONCTIONS

S'installe facilement par le dessous, sur la corde inférieure des poutrelles à treillis, ce qui limite le travail en hauteur

La fixation innovante se glisse sans effort dans la fente centrale des treillis et se verrouille rapidement en place lorsqu'elle est soumise à une charge

L'installation du système complet et autonome peut être réalisée d'une seule main et ne nécessite aucun outil spécial supplémentaire

La conception unique du support nVent CADDY Truss-T ne nécessite pas d'être serré comme une pince de poutre traditionnelle, ce qui permet un meilleur réglage et une plus grande rapidité lors de l'alignement du système

Les supports préfabriqués pour tuyau unique et supports trapézoïdaux pour tuyaux/tuyauteries multiples peuvent être préfabriqués au sol ou en atelier, et facilement accrochés par l'installateur

Charger le treillis de manière concentrique élimine la torsion et/ou la distorsion de celui-ci, respectant les règles strictes établies par l'Institut des Treillis Métalliques (Steel Joist Institute - SJI)

La capacité de transport de charge accrue fait que le produit est homologué UL et permet de supporter au maximum un tuyau de 8" de série Schedule 40

Rondelle carrée intégrante à l'écrou élimine le besoin de boulonnerie additionnelle



ATTRIBUTS DU PRODUIT


Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Facteur de sécurité de charge statique: 3.5:1

Taille du piquet (RS): 0.375

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

