


Kit de bobine Speed Link, câble 1,5 mm x 50m et 25 verrous SLK, 195N

RÉFÉRENCE CATALOGUE

SLK15L50MPACK



FONCTIONS

Le kit comprend une bobine de câble en acier nVent CADDY Speed Link et des verrous nVent CADDY Speed Link SLK

La bobine de câble et les verrous sont emballés ensemble, ce qui permet de faciliter le transport vers le chantier et de diminuer l'inventaire

Emballage ingénieux permettant à l'installateur de dérouler et couper rapidement la longueur de câble désirée, sans avoir à sortir la bobine de la boîte

Parfait pour l'ajout de supports sur des installations existantes ou lorsque des longueurs de câble non-conventionnelles sont nécessaires

Câble aviation acier galvanisé constitué de 7 torons de 7 fils

Le système Push/Pull (Pousser/Tirer) permet un réglage facile et sans outil

Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel

Un angle de propagation du câble possible à 90 degrés permet de positionner le dispositif extrêmement près de la charge

Même avec des gants, le dispositif de verrouillage en forme de tube est facile à actionner

Dispositif de verrouillage à double tête qui permet un réglage simple de la hauteur

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Diamètre du câble métallique: 1.5 mm

Longueur: 50m

Nombre de dispositifs de verrouillage: 25

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

