

Kit de bobine nVent CADDY Speed Link SLK, avec Pince Coupe Câble incluse



FONCTIONS

Sont inclus dans ce Pack deux Kits de Fixation nVent CADDY Speed Link SLK avec Bobine de Câble et Verrous ainsi qu'une Pince Coupe Câble

La bobine de câble et les verrous sont emballés ensemble, ce qui permet de faciliter le transport vers le chantier et de diminuer l'inventaire

Emballage ingénieux permettant à l'installateur de dérouler et couper rapidement la longueur de câble désirée, sans avoir à sortir la bobine de la boîte

Parfait pour l'ajout de supports sur des installations existantes ou lorsque des longueurs de câble non-conventionnelles sont nécessaires

Câble aviation acier galvanisé constitué de 7 torons de 7 fils

Le système Push/Pull (Pousser/Tirer) permet un réglage facile et sans outil

Dispositif de verrouillage discret et esthétique pour réduire son impact visuel

Un angle de propagation du câble possible à 90 degrés permet de positionner le dispositif extrêmement près de la charge

Même avec des gants, le dispositif de verrouillage en forme de tube est facile à actionner

Dispositif de verrouillage à double tête qui permet un réglage simple de la hauteur

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Diamètre du câble métallique	Longueur	Nombre de dispositifs de verrouillage
SLK15PROMOPACK	196048	Acier	Électro-galvanisé	1.5 mm	100m	50

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La Longueur et la Quantité de verrous indiquées dans le tableau ci-dessus sont les quantités totales des deux Kits de Fixations. Chaque Kit de Fixation comprend 50 m de câble et 25 verrous.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

