

# Clip de montage Rod Lock nVent CADDY



Le clip de montage Rod Lock nVent CADDY est un accessoire innovant qui permet aux utilisateurs de fixer et d'ajuster rapidement les assemblages de trapèzes à plusieurs niveaux grâce à sa technologie de « montage par pression ». Il suffit d'appuyer pour le fixer sur différents types, positions et tailles de profils de montage. Cette solution intuitive et sans outil élimine l'insertion manuelle nécessaire avec les racks de conduits traditionnels, ce qui réduit le temps de configuration et renforce la sécurité en limitant le temps passé en hauteur lors de l'installation.

Tirez parti du gain de temps offert par le clip de montage Rod Lock nVent CADDY et réalisez rapidement les installations sur site ou en préfabrication pour respecter les délais serrés des projets.



## FONCTIONS

Les languettes faciles à utiliser peuvent s'accrocher à n'importe quelle longueur de profil de montage

Il permet un réglage précis de la hauteur du système et s'adapte aux différentes positions de tige à tige sur le trapèze

## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | A       | Largeur (W) | Hauteur (H) | Taille du piquet | Capacité de charge | Facteur de sécurité de charge statique |
|---------------------|---------|-------------|-------------|------------------|--------------------|----------------------------------------|
| CRLSC37             | 41.3 mm | 41.3 mm     | 35.3 mm     | 9.5 mm           | 430kg              | 3:1                                    |
| CRLSC50             | 41.3 mm | 41.3 mm     | 37.8 mm     | 12.7 mm          | 476kg              | 3:1                                    |



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### Amérique du Nord

+1 800 753 9221  
Option 1 – Service client  
Option 2 – Assistance  
technique

### Europe

Pays-Bas :  
+31 800-0200135  
France :  
+33 800 901 793

### Europe

Allemagne :  
800 1890272  
Autres pays :  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai :  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney :  
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**

