

Wire Basket Tray Center Support



The nVent CADDY Wire Basket Tray Center Support is a simple and efficient way to support wire basket trays from a single threaded rod. The offset center tube helps ensure the tray is centered and secured, enhancing both structural integrity and improving project efficiency. Designed for light-duty cable support projects, installation is easy—simply hold the Center Support parallel to the tray, then turn perpendicular until you hear the Center Support lock into place.

Compatible with varying nVent CADDY Wire Basket Tray sizes, the ceiling support is precision-engineered to handle the weight of the trays with confidence. Its pre-punched design simplifies mounting with standard fasteners. Its compatibility with various finishes—including pre-galvanized, zinc electroplate, and powder coat options—adds aesthetic and functional versatility to any project.

FONCTIONS

Use as a central support when hanging with threaded rod

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit

Supported with 3/8 or 1/2 in threaded rod

Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé




SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Taille de trou (HS)	Poids unitaire	Certifications
WBTCTSPRT12		193.55 mm	41.4 mm	292.176m m	15.75 mm	1.225 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBTCTSPRT12WH	Blanc	193.55 mm	41.4 mm	292.176m m	15.75 mm	1.225 kg	
WBTCTSPRT4		193.55 mm	41.4 mm	105.156m m	15.75 mm	0.7 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBTCTSPRT4BA	Noir	193.55 mm	41.4 mm	105.156m m	15.75 mm	0.7 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

Référence catalogue	Couleur	Hauteur (H)	Largeur (W)	Longueur (L)	Taille de trou (HS)	Poids unitaire	Certifications
WBTCTSPRT4WH	Blanc	193.55 mm	41.4 mm	105.156m	15.75 mm	0.7 kg	
WBTCTSPRT6		193.55 mm	41.4 mm	147.777m	15.75 mm	0.816 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBTCTSPRT6WH	Blanc	193.55 mm	41.4 mm	147.777m	15.75 mm	0.816 kg	
WBTCTSPRT8		193.55 mm	41.4 mm	190.551m	15.75 mm	0.907 kg	CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System
WBTCTSPRT8WH	Blanc	193.55 mm	41.4 mm	190.551m	15.75 mm	0.907 kg	

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

