

Déversoir pour chemin de câbles WBT

Performance, vertical



Le déversoir vertical pour chemin de câbles WBT Performance nVent CADDY est une solution datacom robuste permettant de fixer facilement un chemin de câble vertical à un chemin horizontal. Associé au chemin de câbles WBT Performance nVent CADDY, il offre un montage encastré ou en surface pour les chemins horizontaux déjà en place. Les entrepreneurs peuvent aborder le chantier en toute sérénité, sachant que, quel que soit le tracé du chemin de câbles, ils sont prêts à faire face aux modifications sur site.

Disponible en options 12 et 20 po, la solution verticale protège et guide efficacement les câbles vers la destination souhaitée par l'installateur. Transition de l'horizontale à la verticale pour un chemin continu et un résultat à la fois homogène et visuellement attrayant.

FONCTIONS

Se fixe rapidement au déversoir pour chemin de câbles WBT Performance nVent CADDY

Prend en charge des chemins verticaux de 12 ou 20 po de largeur



Offre une sécurité contre les bords tranchants et les bavures du chemin de câble

Disponible en plusieurs finitions pour une esthétique harmonieuse

Matériau: Acier

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Finition	Couleur	Longueur (L)	Largeur (W)	Hauteur (H)
WBTWTRVTB12BA	Prégalvanisé	Noir	315.5mm	71 mm	72 mm
WBTWTRVTB12EG	Électro-galvanisé	Gris	315.5mm	71 mm	72 mm
WBTWTRVTB20BA	Prégalvanisé	Noir	517.7mm	71 mm	72 mm
WBTWTRVTB20EG	Électro-galvanisé	Gris	517.7mm	71 mm	72 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

