

Barillets demi-cylindre, LHC



Les inserts et les cylindres de verrouillage peuvent être montés de façon indépendante dans la poignée basculante, ce qui signifie que de nombreuses combinaisons sont possibles. Ainsi, le nombre de poignées à stocker est réduit.

FONCTIONS

Description: Inserts demi-cylindre. À combiner avec les poignées pivotantes LHC.

Unité de livraison: 1 pièce.

Finition: Mat doux

Couleur: Gris noir

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Type de clé	Code de clé	Type de cylindre
LHC521	37mm	23mm	41mm	Ronis	C21323	Demi
LHC5212132E	37mm	23mm	41mm	Ronis	2132E	Demi
LHC5213121E	37mm	23mm	41mm	Ronis	3121E	Demi
LHC522	37mm	23mm	41mm	Ronis	C21323	Rond
LHC523	37mm	23mm	41mm	Carrée 7 mm		Rond
LHC524	37mm	23mm	41mm	Carrée 8 mm		Rond
LHC526	37mm	23mm	41mm	Triangulaire 7 mm		Rond
LHC527	37mm	23mm	41mm	Triangulaire 8 mm		Rond
LHC528	37mm	23mm	41mm	Deux points 3 mm		Rond
LHC529	37mm	23mm	41mm	Deux points 5 mm		Rond
LHC530	37mm	23mm	41mm	Daimler Benz		Rond
LHC531	37mm	23mm	41mm	Insert serrure fendu 2x4mm		Rond
LHC533	37mm	23mm	41mm	Cylindre n°E1 (VW), clé non comprise		Demi
LHC534	37mm	23mm	41mm	Adaptateur pour autres verrous demi-cylindre (DIN18252)		Demi
LHC535	37mm	23mm	41mm	Adaptateur pour cylindres Trioing et ASSA ABLOY		Demi

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Type de clé	Code déclé	Type de cylindre
LHC536	37mm	23mm	41mm	Push button only		Rond

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

* Autres clés disponibles sur demande. ** Les clés 333, 1333, EK333 et GX130 sont identiques *** Commander séparément une clé LSMK pour les serrures carrées 8 mm et triangulaires 8 mm.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.