

Porte pleine, DNSS



Cette porte remplace le panneau arrière dans une armoire au sol, pour permettre l'accès arrière à l'équipement installé à l'avant, ou pour l'utilisation de plaques de montage dos à dos afin d'augmenter l'espace de montage de l'armoire.

FONCTIONS

Description: Porte standard équipée d'une serrure DIN 3 mm et d'un cadre renfort. Kit d'accessoires pour porte DNMKS (charnières, tringle) à commander séparément. Compatible avec toutes les options du programme de verrouillage et les charnières 180°.

Matériau: Tôle en acier inox 2 mm AISI 304, AISI 316L (sur demande).

Charge maximale: 800 N

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 1 pièce.

Instructions de montage: Utiliser le kit de charnières DNMKS si ne vient pas en remplacement d'une porte déjà montée.

Matériau: Acier inoxydable 304

Finition: Finition brossée

Épaisseur: 2mm

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Type de porte	Famille de produits	Matériau de l'armoire
DNSS1212L	1200mm	600mm	17mm	Porte gauche	Autoportant	Acier doux
DNSS1212R	1200mm	600mm	17mm	Porte droite	Autoportant	Acier doux

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Type de porte	Famille de produits	Matériau de l'armoire
DNSS1408	1400mm	800mm	17mm	Une seule porte	Autoportant	Acier doux
DNSS1606	1600mm	600mm	17mm	Une seule porte	Autoportant	Acier doux
DNSS1608	1600mm	800mm	17mm	Une seule porte	Autoportant	Acier doux
DNSS1610	1600mm	1000mm	17mm	Une seule porte	Autoportant	Acier doux
DNSS1612L	1600mm	600mm	17mm	Porte gauche	Autoportant	Acier doux
DNSS1612R	1600mm	600mm	17mm	Porte droite	Autoportant	Acier doux
DNSS1806	1800mm	600mm	17mm	Une seule porte	Autoportant	Acier doux
DNSS1808	1800mm	800mm	17mm	Une seule porte	Autoportant	Acier doux
DNSS1810	1800mm	1000mm	17mm	Une seule porte	Autoportant	Acier doux
DNSS1810L	1800mm	500mm	17mm	Porte gauche	Autoportant	Acier doux
DNSS1810R	1800mm	500mm	17mm	Porte droite	Autoportant	Acier doux
DNSS1812L	1800mm	600mm	17mm	Porte gauche	Autoportant	Acier doux
DNSS1812R	1800mm	600mm	17mm	Porte droite	Autoportant	Acier doux
DNSS1816L	1800mm	800mm	17mm	Porte gauche	Autoportant	Acier doux
DNSS1816R	1800mm	800mm	17mm	Porte droite	Autoportant	Acier doux
DNSS2006	2000mm	600mm	17mm	Une seule porte	Autoportant	Acier doux
DNSS2008	2000mm	800mm	17mm	Une seule porte	Autoportant	Acier doux
DNSS2010	2000mm	1000mm	17mm	Une seule porte	Autoportant	Acier doux

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Type de porte	Famille de produits	Matériau de l'armoire
DNSS2012L	2000mm	600mm	17mm	Porte gauche	Autoportant	Acier doux
DNSS2012R	2000mm	600mm	17mm	Porte droite	Autoportant	Acier doux
DNSS2016L	2000mm	800mm	17mm	Porte gauche	Autoportant	Acier doux
DNSS2016R	2000mm	800mm	17mm	Porte droite	Autoportant	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

