

Adaptateurs de plénums Easy Swap pour climatiseurs



Lorsque des climatiseurs existants sont endommagés ou arrivent en fin de vie, les adaptateurs de plénums Easy Swap offrent un moyen simple et rapide pour installer un nouveau climatiseur nVent HOFFMAN sur la découpe existante de l'armoire.

NORMES INDUSTRIELLES

NEMA type 12

NEMA Type 12

IP 54

FONCTIONS

Aucune modification requise sur l'armoire - conçu pour s'adapter sur la découpe et les trous de montage existants

La conception pour plénum permet un débit d'air optimal (contrairement à une plaque plane qui peut bloquer l'entrée et l'évacuation d'air laissées par l'ancien climatiseur)

Joint inclus

Couleur: Gris clair
Code couleur: RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Indice de protection	Famille de produits	Hauteur	Largeur	Profondeur
PL17N21		NEMA type 12	EasySwap	530mm	305mm	38mm
PL17N21SS		NEMA type 12	EasySwap	530mm	305mm	38mm
PLCR23N21		NEMA type 12	EasySwap	584mm	254mm	38mm
PLCR23N21SS		NEMA type 12	EasySwap	584mm	254mm	38mm
PLHC52G57	26301	NEMA type 12	EasySwap	1463mm	583mm	38mm
PLHC52T53	26302	NEMA type 12	EasySwap	1342mm	584mm	38mm
PLKG28	26582	NEMA type 12	EasySwap	937mm	486mm	38mm

Référence catalogue	Référence article	Indice de protection	Famille de produits	Hauteur	Largeur	Profondeur
PLKG52	26581	NEMA type 12	EasySwap	1335mm	486mm	38mm
PLKTN17	26568	NEMA type 12	EasySwap	483mm	305mm	38mm
PLKTN28	26505	NEMA type 12	EasySwap	845mm	311mm	38mm
PLM13N16		NEMA type 12	EasySwap	448mm	362mm	67mm
PLM13N17	26556	NEMA type 12	EasySwap	448mm	362mm	38mm
PLM28G28	26294	NEMA type 12	EasySwap	724mm	432mm	38mm
PLM28N17	26557	NEMA type 12	EasySwap	724mm	432mm	38mm
PLM33N28	26296	NEMA type 12	EasySwap	871mm	305mm	38mm
PLM36N36	26297	NEMA type 12	EasySwap	984mm	381mm	38mm
PLM52G52	26298	NEMA type 12	EasySwap	1335mm	433mm	38mm
PLPN36	26537	NEMA type 12	EasySwap	927mm	305mm	38mm
PLR1N17	26066	NEMA type 12	EasySwap	550mm	330mm	38mm
PLR2G28	26504	NEMA type 12	EasySwap	950mm	431mm	38mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Indice de protection	Famille de produits	Hauteur	Largeur	Profondeur
PLR2N17	26067	NEMA type 12	EasySwap	550mm	305mm	38mm
PLRG28	21496	NEMA type 12	EasySwap	950mm	431mm	38mm
PLRG52	19862	NEMA type 12	EasySwap	1553mm	435mm	38mm
PLRG57	26073	NEMA type 12	EasySwap	1553mm	530mm	38mm
PLRN28	26068	NEMA type 12	EasySwap	737mm	292mm	38mm
PLRN36	26538	NEMA type 12	EasySwap	965mm	400mm	38mm
PLT29G28	26295	NEMA type 12	EasySwap	724mm	432mm	38mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Afin d'identifier rapidement le plénum et le climatiseur adaptés, télécharger la fiche technique depuis l'onglet Téléchargements, ou télécharger l'application Easy Swap sur l'App Store d'Apple ou Google Play.

Si vous avez besoin d'aide pour trouver le modèle approprié concernant un ancien modèle HOFFMAN/Mclean n'apparaissant pas ci-dessus, veuillez contacter le service à la clientèle

Avant de commander, assurez-vous que les dimensions de l'adaptateur de plénum n'excèdent pas l'espace disponible sur la surface de montage de l'armoire.

ISC est une marque déposée de ISC Sales, Inc.

Kooltronic est une marque déposée de Kooltronic, Inc.

Pfannenbergl est une marque déposée de Pfannenbergl Incorporated

Rittal est une marque déposée de Rittal Corporation

Les adaptateurs de plénums pour Rittal ne sont pas adaptés au remplacement de climatiseurs partiellement ou entièrement encastrés.

Thermal Edge est une marque déposée de Thermal Edge, Inc.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.