


# Carte fond de panier VPX, 3U, 7 slots, BKP3-CEN07-15.2.3-4, RTM

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**23001-815**



La carte fond de panier nVent SCHROFF VPX possède une excellente intégrité du signal permettant des taux de transfert de données très élevés.

## FONCTIONS

Conformité : VITA 46.0 VPX base standard; VITA 46.3 Serial RapidIO on VPX; VITA 46.4 PCI Express on VPX Fabric Connector; VITA 46.7 Ethernet on VPX Fabric Connector; VITA 46.11 System Management for VPX

Microswitch DIP pour la configuration du slot système

Liaisons JTAG

Connecteurs verrouillables Utility, Aux, Sense

Goujon M4 pour raccordement de l'alimentation électrique, max. 22 A par slot pour chaque tension



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Type de produit: Carte fond de panier

Nombre de Slots: 7

Hauteur du rack: 3U

Type de cartes fond de panier: VPX, VITA 65

Largeur du slot: 5HP

Type de connecteur: MultiGig

Type de connecteur d'alimentation: Goujon d'alimentation M4

Type de connecteur secteur: Microfit, 8 broches

Largeur: 186.46mm

Poids brut: 0.74kg

Quantité par colis: 1

\*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou

générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Autres conceptions de cartes fonds de panier VPX et carte fond de panier VPX personnalisée, sur demande.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.