


Kit pour panneau de racks anti-sismiques



Utilisé lors de la conversion d'une armoire standard autoportante en armoire anti-sismique autoportante. Le panneau de rack permet d'installer un équipement monté en rack dans des armoires de 36 pouces de large. Le panneau de racks anti-sismiques a des trous carrés spécifiés EIA 310 (0,375 x 0,375) et des ouvertures plus grandes pour permettre aux câbles de passer à travers le panneau. À utiliser avec les kits de support de panneau anti-sismique (inclus) et les kits de plaque de montage anti-sismique pour obtenir les normes sismiques. Disponible avec ou sans gestion de câbles verticale pour les câbles réseau cuivre et fibre optique. Le kit comprend un panneau de racks anti-sismiques et deux supports de panneau anti-sismique avec matériel.

FONCTIONS

Utilisé lors de la conversion d'une armoire standard autoportante en armoire anti-sismique autoportante

Le panneau de rack permet d'installer un équipement monté en rack dans des armoires de 36 pouces de large

Le panneau de racks anti-sismiques possède des trous carrés spécifiés EIA 310 (0,375 x 0,375) et des ouvertures plus grandes pour permettre le passage des câbles à travers le panneau

À utiliser avec les kits de support de panneau anti-sismique (inclus) et les kits de plaque de montage anti-sismique pour assurer le respect des normes sismiques

Disponible avec ou sans gestion de câbles verticale pour les câbles réseau cuivre et fibre optique

Le kit comprend un panneau de racks anti-sismiques et deux supports de panneau anti-sismique avec matériel

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
A72P36RP	35457	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	2.66mm
A72P36RPC	35453	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	2.66mm
A90P36RP	35461	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	2.66mm
A90P36RPC	35455	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	2.66mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.