

Plaque de fond partielle en acier inox, CBPS

Une plaque de fond partielle offre une solution de câblage flexible et élimine le besoin d'utiliser des passe-câbles individuels. Le degré de protection est maintenu en utilisant un joint séparé.

FONCTIONS

Description: En remplacement de la plaque de fond standard en une seule partie, elle permet de faire passer directement des câbles. Pour une étanchéité parfaite, utiliser un kit de joint BG01 autour des câbles.

Matériau: Acier inoxydable brossé AISI 304 / AISI 316L.

Plaque de fond: 1,5 mm.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 1 kit de plaque de fond en deux pièces.

Épaisseur: 1.5mm

Finition: Finition brossée

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Matériau
CBPS1050	25mm	1000mm	500mm	Acier inoxydable	Acier inoxydable 304
CBPS0860	25mm	800mm	600mm	Acier inoxydable	Acier inoxydable 304
CBPS0860-316	25mm	800mm	600mm	Acier inoxydable	Acier inoxydable 316
CBPS0850-316	25mm	800mm	500mm	Acier inoxydable	Acier inoxydable 316
CBPS0650	25mm	600mm	500mm	Acier inoxydable	Acier inoxydable 304
CBPS0640-316	25mm	600mm	400mm	Acier inoxydable	Acier inoxydable 316
CBPS1040	25mm	1000mm	400mm	Acier inoxydable	Acier inoxydable 304
CBPS0850	25mm	800mm	500mm	Acier inoxydable	Acier inoxydable 304
CBPS1040-316	25mm	1000mm	400mm	Acier inoxydable	Acier inoxydable 316
CBPS0840-316	25mm	800mm	400mm	Acier inoxydable	Acier inoxydable 316
CBPS0840	25mm	800mm	400mm	Acier inoxydable	Acier inoxydable 304
CBPS0650-316	25mm	600mm	500mm	Acier inoxydable	Acier inoxydable 316
CBPS0640	25mm	600mm	400mm	Acier inoxydable	Acier inoxydable 304
CBPS1050-316	25mm	1000mm	500mm	Acier inoxydable	Acier inoxydable 316
CBPS1060	25mm	1000mm	600mm	Acier inoxydable	Acier inoxydable 304

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Matériau
CBPS0660-316	25mm	600mm	600mm	Acier inoxydable	Acier inoxydable 316
CBPS1060-316	25mm	1000mm	600mm	Acier inoxydable	Acier inoxydable 316
CBPS0660	25mm	600mm	600mm	Acier inoxydable	Acier inoxydable 304

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pour les armoires de 1200 mm et 1 600 mm de large, utiliser 2 plaques de fond de 600 mm et 800 mm de large, respectivement.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE