


EuropacPRO| Capots à visser sur flancs



Les capots sont utilisés pour le blindage électromagnétique et/ ou comme protection mécanique. Les capot peuvent être vissés sur les flancs.

FONCTIONS

Pour le positionnement flexible des profilés horizontaux, p. ex. pour les circuits imprimés aux formats standard

Taux de perforation 58 %

Compatibilité avec tous les profilés horizontaux

Matériau:	Aluminium
Type de produit:	Capot supérieur
Famille de produits:	EuropacPRO
Finition:	Passivé
Type:	Avec perforations
Compatible avec:	Bacs à cartes



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Unité du colis	Couple de serrage
24560-066	42HP	295mm	2	Paire	2.1N·m
24560-078	84HP	175mm	2	Paire	2.1N·m
24560-064	42HP	175mm	2	Paire	2.1N·m
24560-073	63HP	295mm	2	Paire	2.1N·m
24560-079	84HP	235mm	2	Paire	2.1N·m
24560-080	84HP	295mm	2	Paire	2.1N·m
24560-063	84HP	275mm	2	Paire	
24560-065	42HP	235mm	2	Paire	2.1N·m
24560-072	63HP	235mm	2	Paire	2.1N·m
24560-081	84HP	355mm	2	Paire	2.1N·m
24560-082	84HP	415mm	2	Paire	2.1N·m

Référence catalogue	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Unité du colis	Couple de serrage
24560-071	63HP	175mm	2	Paire	2.1N·m
24560-083	84HP	475mm	2	Paire	2.1N·m
24560-061	42HP	275mm	2	Paire	
24579-090	42HP	277.75mm	2	Paire	2.1N·m
24579-092	84HP	277.75mm	2	Paire	2.1N·m
24560-062	63HP	275mm	2	Paire	

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE