

Cale d'espacement pour boulon de collier Clevis



FONCTIONS

Rigidifie le collier Clevis 401 pour les charges sismiques latérales

Peut être installée après l'installation complète du collier Clevis et de la tuyauterie


Les pattes de fixation se ferment facilement autour du boulon du collier Clevis à l'aide d'une pince

Testé selon la spécification FM® (jusqu'à une taille du tuyau de 8")

Matériau: Acier
Finition: Électro-galvanisé

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Largeur (W)	Hauteur (H)	Épaisseur (T)	Profondeur (D)
CSBCS0100	30.7 mm	13 mm	1.9 mm	13mm
CSBCS0125	39.4 mm	13 mm	1.9 mm	13mm
CSBCS0150	43.4 mm	13 mm	1.9 mm	13mm
CSBCS0200	57.9 mm	13 mm	1.9 mm	13mm
CSBCS0250	70.6 mm	17 mm	1.9 mm	16.5mm
CSBCS0300	86.6 mm	17 mm	1.9 mm	16.5mm
CSBCS0350	99.3 mm	17 mm	1.9 mm	16.5mm
CSBCS0400	112 mm	17 mm	1.9 mm	16.5mm
CSBCS0500	139.7 mm	24.9 mm	1.9 mm	22.9mm
CSBCS0600	166.6 mm	24.9 mm	1.9 mm	22.9mm
CSBCS0800	217.4 mm	31 mm	1.9 mm	27.7mm
CSBCS1000	267.2 mm	31 mm	1.9 mm	27.7mm
CSBCS1200	318 mm	31 mm	1.9 mm	27.7mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500

