

Assemblage nVent CADDY All-in-One pour plancher avec anneau de boue amovible, 1 Groupe, w/Ground



RÉFÉRENCE CATALOGUE

A1FF1G

FONCTIONS

Prérégulé sur une hauteur de finition de 18 po du sol (réglable à 12 po ou 15 po)

Anneau de boue amovible permettant d'accéder à l'intérieur du boîtier par l'avant

Le boîtier reste fixe lorsque l'anneau de boue est retiré

Le premier moyen de support intégré accepte les conduits ou les câbles MC/AC

Compatibles avec d'autres boîtiers nVent CADDY All-in-One, fixations de support et panneaux de montage basse tension

Comprend plusieurs alvéoles de 1/2 po et 3/4 po de chaque côté du boîtier



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé

Taille des débouchures: (2) 12.7 mm; (8) 12.7 mm, 19.1 mm

Boîtier: 1

Fil de terre inclus: Oui

Volume du boîtier: 537cm³

Épaisseur de la cloison sèche: 15.9 mm

Profondeur (D): 92.1mm

A: 563.56 mm




B: 196.85 mm

C: 68.26 mm

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Le fil de mise à la terre fait 10" de long.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

nVent.com/GRADD

