

Wire Basket Tray Ceiling Support, 24", Electrogalvanized

RÉFÉRENCE CATALOGUE

WBTCLSPRT24



In the evolving landscape of cable management, the nVent CADDY Wire Basket Tray Ceiling Support is a simple and efficient alternative to traditional strut trapeze systems for wire basket tray installations. Engineered for simplicity and strength, this support solution not only anchors wire basket trays securely to the ceiling but also doubles as a splice point—making it a dual-function component that enhances both structural integrity and installation efficiency.

Compatible with varying nVent CADDY Wire Basket Tray sizes, the ceiling support is precision-engineered to handle the weight of the trays with confidence. Its pre-punched design simplifies mounting with standard fasteners. Its compatibility with various finishes—including pre-galvanized, zinc electroplate, and powder coat options—adds aesthetic and functional versatility to any project.

FONCTIONS

Use as a center support or support provisioned from both ends

Designed to be used with the nVent CADDY Wire Basket Tray Ground Splice and nVent CADDY Wire Basket Tray Splice Kit

Supported with 3/8 or 1/2 in threaded rod



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Hauteur (H): 15.75 mm


Largeur (W): 41.4 mm

Longueur (L): 688.442mm

Taille de trou (HS): 13.49 mm

Poids unitaire: 0.862 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

nVent.com/GRDDT

