


Wire Basket Tray PreForm Intersection, 2" x 12", Black, Pregalvanized

RÉFÉRENCE CATALOGUE

WBTI2X12BA



The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Intersection is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations at multi-pathway junctions. With its pre-galvanized steel base and interlocking polymer sidewalls, the PreForm Intersection delivers a clean, consistent, and tool-free installation experience.

Additionally, the PreForm Intersection significantly reduces installation time by eliminating the need for field cutting or job site configuration. This translates into improved productivity and increased efficiency, especially in retrofit scenarios where flexibility is critical.

FONCTIONS

Multiple color options to coordinate with cable tray selection

Flame-retardant polymer rails ensure the safety of high-performance cabling

Routes cable systems in multiple directions

Provides a clean bend radius and helps to protect the natural bend radius of varying cable systems



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé;Polyuréthane

Couleur: Noir

Hauteur (H): 50.8 mm

Largeur (W): 711.2 mm



Longueur (L): 711.2mm

Taille de trou (HS): 19.05 mm

Rayon (R): 94.64mm

Poids unitaire: 3.175 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance

technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

nVent.com/ENDDT

