

Plateforme de fixation de boîtier/conduit BCSP nVent CADDY

La plateforme de fixation de boîtier/conduit multifonction nVent CADDY (BCSP) est une méthode rapide et sécurisée pour installer une large gamme de boîtiers de jonction et de divers boîtiers électriques/conduits dans des installations aériennes avec une seule tige filetée. Notre produit perfectionné est idéal pour les environnements à plafond ouvert avec un accès limité à la structure (plafonds hauts). La BCSP multifonction nVent CADDY est conçue pour simplifier l'installation des boîtiers électriques et des conduits par rapport aux méthodes traditionnelles qui incluent plusieurs points de connexion et supports, éliminant ainsi le besoin de matériel supplémentaire tout en offrant une installation facile et sans outil. Notre solution permet une grande flexibilité sur le chantier en s'adaptant à différentes tailles et combinaisons tout en permettant une installation simple et répétée grâce à ses fonctions d'auto-alignement.

FONCTIONS

- Perforations dédiées pour un large éventail de boîtiers
- Compatible avec une large gamme de boîtiers électriques
- Options de fixation de conduit sans outil
- Réduction du temps d'installation jusqu'à 50 % par rapport aux méthodes traditionnelles
- Supporte les boîtiers électriques dans un espacement entre ossatures de 16 po



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du boîtier	Taille du piquet (RS)	Boîtier multiple	Hauteur (H)
BCSP612F	Acier	Prégalvanisé	152.4mm, 203.2mm, 254mm, 304.8mm	76.2	Oui	12.7 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Largeur (W)	Taille du filetage (TS)	Taille de trou 1 (HS1)	Taille de trou 2 (HS2)
BCSP612F	457.2 mm	1/4" UNC	2.54 mm	7.62 mm

DIAGRAMMES

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

