

Plateforme de sécurisation boîte/conduit BCSP nVent CADDY

La plate-forme de fixation de boîte/conduit nVent CADDY (BCSP) est une méthode rapide et sécurisée pour installer une large gamme de boîtes de jonction et électriques/conduits dans des installations aériennes avec une seule tige filetée. Notre produit perfectionné est idéal pour les environnements à plafond ouvert avec un accès limité à la structure (plafonds hauts).

La BCSP de nVent CADDY est conçue pour simplifier l'installation des boîtiers électriques et des conduits par rapport aux méthodes traditionnelles qui incluent plusieurs points de connexion et supports, éliminant ainsi le besoin de matériel supplémentaire tout en offrant une installation facile et sans outil. Notre solution permet une grande flexibilité sur le chantier en s'adaptant à différentes tailles et en permettant une installation simple et répétée grâce à ses fonctions d'auto-alignement.

FONCTIONS

Compatible avec une large gamme de boîtiers électriques

Contient un écrou à rivet intégré - ne pénètre pas dans le boîtier électrique

Comprend des poches d'alignement pour le boîtier électrique

Options de fixation de conduit sans outil

Jusqu'à 50 % d'économie du temps d'installation par rapport aux méthodes traditionnelles

Supports electrical boxes in 16" stud spacing (BCSP612)

Finition: Prégalvanisé
Matériau: Acier



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Taille du filetage (TS)
BCSP612	1/4" UNC
BCSP45RS25	1/4" UNC
BCSP45	1/4" UNC

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

