


Ensemble support télescopique entre cloisons haute résistance nVent CADDY



L'ensemble de support télescopique entre cloisons haute résistance nVent CADDY augmente la productivité globale, les économies et la sécurité sur le chantier. Pour une flexibilité optimale, les ensembles sont configurés pour convenir aux combinaisons de boîtiers et de couvercles de protection les plus courantes. La gamme est également proposée dans des boîtiers standard et ouverts, ainsi qu'avec des couvercles de protection à profondeur fixe ou réglable, pour boîtiers simples et doubles. Lorsqu'il est associé au boîtier ouvert nVent CADDY, l'ensemble est idéal pour les installations préfabriquées dans lesquelles des dispositifs, des raccords et des câbles sont installés pour compléter rapidement et facilement les connexions de câblage, sans avoir à retirer ou travailler à travers le couvercle de protection.

FONCTIONS

Rigide et polyvalent : ajoutez ou retirez des boîtiers rapidement et facilement.

Languette préfabriquée pour empêcher le démontage pendant le transport, mais qui permet de glisser le support télescopique sur le support principal avant de le fixer.

Le support s'ajuste dans sa largeur pour permettre un positionnement facile entre les cloisons.

Les plaques centrales de boîtier coulissent jusqu'à la position souhaitée avant fixation.

Finition: Prégalvanisé

Matériau: Acier



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Type de boîtier	Boîtier, boîtier 1	Fil de terre inclus	Type d'anneau de boue
TBP4DV2	Fermé	2	Oui	Réglable
TBP4DM2	Fermé	2	Oui	Bombé

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

