

Attaches encliquetable à fermeture complète pour conduit sur tige



FONCTIONS

Permet de supporter un conduit ou un câble

Fonctionnalités et options d'application accrues en combinant les produits 4Z et 6Z en une seule offre améliorée et efficace

Clip multifonction amélioré, compatible avec plus de tailles de tige filetée, permettant d'optimiser l'inventaire et de réduire le nombre de références en stock

Matériau: Ressort acier
Finition: nVent CADDY Armour



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Diamètre extérieur	Taille du piquet	Diamètre de fil	Épaisseur de bride	Certifications
4Z3416M	23.4 - 35 mm	4, 6, 8, 10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm	cUL, UL
4Z346M	14 - 18 mm	4, 6, 8, 10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm	
4Z34812M	18 - 30 mm	4, 6, 8, 10	3.9 - 4.8 mm	3.0 - 9.5 mm	UL, cUL
8Z34812M	18 - 30 mm	14, 18	1 mm Min		cUL, UL

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

La norme NEC® 300,11 requiert l'utilisation d'un câble ou d'une tige filetée de dérivation dédiée et de la pièce EC311.

Les pièces 4Z installées sur une tige lisse de 3/8" (M10) dans la direction F2 a une charge statique nominale de 15 lb (67 N).

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout

autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221

Option 1 – Service client

Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :

+31 800-0200135

France :

+33 800 901 793

Europe

Allemagne :

800 1890272

Autres pays :

+31 13 5835404

APAC

Shanghai :

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney :

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.

nVent.com/ENDDT

