


Éclisse sans outil pour chemin de câbles WBT Performance



L'éclisse sans outil nVent CADDY WBT est un moyen efficace de relier plusieurs sections de chemins de câbles. Avec moins de composants et aucune pièce détachée, l'installation est rapide, facile et directe. Cette solution permet aux installateurs de limiter les mouvements et de stabiliser les sections instables tout en joignant plusieurs chemins de câbles, ce qui permet d'assurer la continuité et la sécurité des câbles en cas d'incident électrique.

Conçue spécialement pour fonctionner avec le chemin de câbles nVent CADDY WBT Performance, il suffit de faire glisser l'éclisse sans outil WBT sur les côtés ou le bas du chemin et de bloquer la languette. Le démontage est tout aussi rapide : tirez sur la languette de verrouillage, faites glisser le verrou et réutilisez l'éclisse autant de fois que nécessaire.

FONCTIONS

Tenue sûre grâce à un mécanisme de verrouillage qui maintient les chemins de câbles en place

Aucun assemblage nécessaire

Pas de bords tranchants ni de points d'accroche du fil

Réutilisable et sans outil, facile à installer et à démonter

Finition: Électro-galvanisé

Matériau: Acier



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2




Référence catalogue	B	Longueur (L)	Largeur (W)	Épaisseur (T)	A	Taille de trou (HS)
WBTQSPL	203.2 mm	147.32mm	25.4mm	9.4mm	14.22 mm	4.57 mm
WBTQSPLS	203.2 mm	147.32mm	25.4mm	9.4mm	14.22 mm	4.57 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Poids	Certifications
WBTQSPL	0.027kg	cUL, UL, CE, nVent CADDY Wire Basket Tray System

Référence catalogue	Poids	Certifications
WBTQSPLS	0.027kg	UL, cUL

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

Amérique du Nord

+1 800 753 9221
Option 1 – Service client
Option 2 – Assistance
technique

Europe

Pays-Bas :
+31 800-0200135
France :
+33 800 901 793

Europe

Allemagne :
800 1890272
Autres pays :
+31 13 5835404

APAC

Shanghai :
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney :
+61 2 9751 8500

