

Kit de rechange du joint d'armoire Extreme en EPDM

Il s'agit d'un joint de rechange pour les armoires Extreme Environments pour environnements difficiles, bulletin WXD. Le joint est facilement retiré et remplacé s'il est endommagé. Le matériau EPDM est parfait pour la plupart des applications industrielles et extérieures dans une plage de températures de -50 à 120°C (-58 à 248°F).

NORMES INDUSTRIELLES

cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X File No. E61997

cUL Recognized per CSA C22.2 No 94; Type 3R, 4, 4X File No. E61997

UL and cUL Classified to IEC 60529, IP66, IP69; File No. E503705

Conformes aux normes NEMA type 3RX

ISO 20653, IP69k

IEC 60529, IP66, IP69

Meets NEMA Type 3RX requirements

FONCTIONS

Le joint est facilement retirable et remplacé s'il est endommagé.

Pour la plupart des applications industrielles et extérieures

Plage de température de -50 à 120°C (-58 à 248°F)

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Longueur	Famille de produits	Matériau	Finition	Couleur
XDGSKTKIT56E	56983	1172mm	Environnements extrêmes	EPDM	Mat doux	Noir
XDGSKTKIT64E	56984	1375mm	Environnements extrêmes	EPDM	Mat doux	Noir
XDGSKTKIT72E	56985	1578mm	Environnements extrêmes	EPDM	Mat doux	Noir
XDGSKTKIT80E	56986	1782mm	Environnements extrêmes	EPDM	Mat doux	Noir
XDGSKTKIT88E	56987	1985mm	Environnements extrêmes	EPDM	Mat doux	Noir
XDGSKTKIT96E	56988	2188mm	Environnements extrêmes	EPDM	Mat doux	Noir
XDGSKTKIT108E	56991	2493mm	Environnements extrêmes	EPDM	Mat doux	Noir

Référence catalogue	Référence article	Longueur	Famille de produits	Matériau	Finition	Couleur
XDGSKITKIT120E	56992	2798mm	Environnements extrêmes	EPDM	Mat doux	Noir
XDGSKITKIT132E	56993	3102mm	Environnements extrêmes	EPDM	Mat doux	Noir
XDGSKITKIT144E	56994	3407mm	Environnements extrêmes	EPDM	Mat doux	Noir
XDGSKITKIT156E	56995	3712mm	Environnements extrêmes	EPDM	Mat doux	Noir
XDGSKITKIT168E	56996	4017mm	Environnements extrêmes	EPDM	Mat doux	Noir
XDGSKITKIT192E	56997	4626mm	Environnements extrêmes	EPDM	Mat doux	Noir

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE