

Système IHM Syspend sanitaire



Spécialement conçu pour supporter l'armoire sanitaire IHM Syspend dans les environnements à lavage sanitaire, en particulier ceux de l'industrie agro-alimentaire. Le système de suspension supporte jusqu'à 40,8 kg (90 lb) à 1 m (3,3 pi). Sa conception modulaire avec plusieurs longueurs de tube et des tubes pliés permet de nombreuses applications. Il répond aux exigences de type 4X et IP69K pour les applications avec lavage haute pression et haute température.

NORMES INDUSTRIELLES

Préserve la conformité de protection de l'armoire NEMA type 4 et 4 et CEI 12 lorsque installé selon les instructions de Hoffman.

FONCTIONS

La structure en acier inoxydable type 304 résiste à la corrosion et se nettoie facilement

La méthode de montage Syspend-Lok empêche la rotation et le retrait des tubes des raccords et assure un raccordement étanche

Les tubes droits, en L et U sont disponibles en plusieurs longueurs offrant une conception flexible.

Les raccords pivotants et fixes fournissent un point de connexion rigide entre les tubes ou entre le tube et l'armoire

Les supports de socle fixes ou à pivot assurent un montage mural et au sol sécuritaire ou sur l'équipement avec une capacité de nivellement facile.

Les raccords pivotants permettent une rotation à 330 degrés

Le couvercle de support de socle optionnel peut être utilisé sur la paroi, le sol ou la machine pour couvrir le matériel exposé sur le support de socle fixe

Tête de clé Syspend-Lok incluse avec raccords et supports pour fixer les composants aux tubes

Le système de bras IHM Syspend sanitaire assemblé a une charge maximale de 90 livres (40,8 kg)

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques de commerce et logos de nVent sont la propriété de nVent Services GmbH ou de ses filiales. Toutes les autres marques de commerce sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré automatiquement par le système.