

Kit bac à cartes EuropacPRO 19" pour chemin de fer, blindage de conversion, SNCF, 6 U, 36 F, 320 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

21500-070

Bac à cartes pour applications ferroviaires, conforme à la norme SNCF, versions non blindées.

FONCTIONS

Qualifié SNCF, EuropacPRO-fer, testé selon NF F 61-005 et NF F 60-002

Pour les sollicitations mécaniques importantes, l'équerre de rackage 19" est clinchée (soudée à froid) sur le flanc

Les guides latéraux, conformes à la norme NFF, facilitent l'insertion du bac à cartes dans la baie. La double fixation par vis sur le plan 19" ajoute une sécurité supplémentaire (norme NFF)





IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions différentes disponibles

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

Aluminium

Profil de type H « Heavy »



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 6U

Largeur du rack: 36HP

Profondeur: 320mm

Quantité par colis: 1

Pour montage: Carte fond de panier

Profondeur de la carte: 220mm



Type de joint: Textile EMC

Tolérance aux chocs et aux vibrations: 5g (force)

Poignée incluse: Oui

Fixation: Rack

Conformité: CEI 60297-3-103; SNCF NFF 61005; SNCF NFF 60002

Blindage électromagnétique: Non

Finition: Anodisé; Passivé

Matériau: Aluminium

Type de produit: Bacs à cartes / Châssis

Charge statique: 15kg

Poids net: 2.505kg

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Les rapports de test sont disponibles en ligne.

Fer = ferroviaire = Chemins de fer français, 1 T = 4 F = 20,32 mm Prise/Cadre de montage pour bacs à cartes, acier inoxydable, 9 T ou 21 T sur demande.

Réceptacle / Cadre de montage pour les bacs à cartes, acier inoxydable, 9 T ou 21 T sur demande.

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE