

Plaque de montage pour coffret et bac à cartes 19", 28 F, longueur de carte 340 mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

34562-757

Plaque de montage pour composants lourds ou montages électroniques propriétaires. Convient à RatiopacPRO Air, CompacPRO et EuropacPRO.

Les guide-cartes de type 4,4 et type renforcé ne peuvent pas être utilisés en combinaison avec la plaque de montage. Le capot inférieur/supérieur qui sera inséré dans la rainure des profilés horizontaux légers (type L) ne peuvent pas être utilisés en combinaison avec une plaque de montage.


FONCTIONS

Pour fixation de composants lourds

Plaque de raccordement, pleine largeur : La largeur de la plaque de montage est égale à la largeur du bac à cartes/coffret. Fixation sur les flancs.

Plaque de raccordement, fonction raccourcie : se fixe sur un flanc à l'aide d'une bande de fixation

La plaque de châssis ne peut pas être combinée avec un capot CEM supérieur/inférieur



Material	HP	w	w	D
34562745	28	146,87	137,16	112,50
34562749	28	146,87	137,16	172,50
34562753	28	146,87	137,16	232,50
34562757	28	146,87	137,16	292,50
34562746	42	217,99	208,28	112,50
34562750	42	217,99	208,28	172,50
34562754	42	217,99	208,28	232,50
34562758	42	217,99	208,28	292,50
34562747	63	324,67	314,96	112,50
34562751	63	324,67	314,96	172,50
34562755	63	324,67	314,96	232,50
34562759	63	324,67	314,96	292,50
34562748	84	431,35	421,64	112,50
34562752	84	431,35	421,64	172,50
34562756	84	431,35	421,64	232,50
34562760	84	431,35	421,64	292,50
34562870	84	431,35	421,64	352,50
34562871	84	431,35	421,64	412,50

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Largeur du rack: 28HP

Quantité par colis: 1

Profondeur: 292.2mm

Matériau: Aluminium

Famille de produits: EuropacPRO; RatiopacPRO; CompacPRO

Type de produit: Platine de montage

Largeur: 146.88mm

Poids net: 0.18kg

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Veuillez commander le kit de montage pour la plaque de montage séparément.

Autres versions sur demande.

Des bandes de fixation sont nécessaires pour une largeur partielle, veuillez commander séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE