

Wire Basket Tray Cover



The nVent CADDY Wire Basket Tray Cover provides dependable top-side protection for high-performance cables installed in continuous pathways. Featuring a tool-free, snap-on design with integrated indents that lock securely over the top tray wires, the Cover installs in seconds—no screwdriver, no additional hardware.

Designed to conform with the nVent CADDY Wire Basket Tray, its steel construction helps safeguard critical systems in demanding environments—such as data centers—while supporting a clean, consistent and fast installation.

FONCTIONS

Tool-free, snap-on installation locks securely without additional hardware

Solid steel construction helps prevent dust and debris from falling onto cables

Designed to fit over nVent CADDY Wire Basket Tray

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Matériau	Finition	Couleur
COVER12	Acier	Prégalvanisé	
COVER12BA	Acier	Prégalvanisé	Noir
COVER12S4	Acier inoxydable 304		
COVER18	Acier	Prégalvanisé	
COVER18BA	Acier	Prégalvanisé	Noir
COVER18S4	Acier inoxydable 304		
COVER2	Acier	Prégalvanisé	
COVER24	Acier	Prégalvanisé	
COVER24BA	Acier	Prégalvanisé	Noir
COVER2BA	Acier	Prégalvanisé	Noir
COVER2S4	Acier inoxydable 304		
COVER4	Acier	Prégalvanisé	
COVER4BA	Acier	Prégalvanisé	Noir

Référence catalogue	Matériau	Finition	Couleur
COVER4S4	Acier inoxydable 304		
COVER6	Acier	Prégalvanisé	
COVER6BA	Acier	Prégalvanisé	Noir
COVER8	Acier	Prégalvanisé	
COVER8BA	Acier	Prégalvanisé	Noir
COVER8S4	Acier inoxydable 304		

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

