


Vis à tête cylindrique Pozidrive



Vis à tête cylindrique, Pozidrive.

FONCTIONS

Vis tête plate, pozidrive

Type de produit: Vis
Matériau: Acier



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Diamètre	Longueur	Finition	Quantité par colis	Taille du filetage	Famille de produits
21102-024	3mm	6mm	Zingué	100	M3	
21120-150	5mm	10mm	Zingué	100	M5	
21101-314		5mm	Nickel é	100	M2.5	
21100-022	6mm	16mm	Zingué	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21120-203	6mm	16mm	Zingué	100	M6	
21100-021	6mm	16mm	Zingué	50	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO
21120-202	6mm	16mm	Zingué	50	M6	
21100-650	6mm	16mm	Zingué	100	M6	EuropacPRO, RatiopacPRO, RatiopacPRO Air, CompacPRO, PropacPRO, Comptec, Inpac, MultipacPRO

Référence catalogue	Diamètre	Longueur	Finition	Quantité par colis	Taille du filetage	Famille de produits
21101-219		6mm	Nickel é	100	M2.5	Cassette
21101-069		8mm	Nickel é	100	M2.5	Cassette
21101-220		10mm	Nickel é	100	M2.5	Cassette
21101-221		12mm	Nickel é	100	M2.5	Cassette
21100-788		12mm	Zingué	100	M5	EuropacPRO
21101-222		16mm	Nickel é	100	M2.5	Cassette

Table 2/2

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Type de filetage	Certifications
21102-024	Vis Tête cylindrique plate		Métrique	RoHS
21120-150	Bloc de détrompage	Baie		RoHS
21101-314	Vis Tête cylindrique plate	Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test		RoHS
21100-022	Vis Tête cylindrique plate	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS
21120-203	Vis Tête cylindrique plate	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		
21100-021	Vis Tête cylindrique plate	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS
21120-202	Vis Tête cylindrique plate	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		
21100-650	Vis Tête cylindrique plate	Faces avant, Eurorack, Novastar, Varistar, Varistar CP		RoHS
21101-219	Vis Tête cylindrique plate	Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test		RoHS
21101-069	Vis Tête cylindrique plate	Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test		RoHS
21101-220	Vis Tête cylindrique plate	Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test		RoHS
21101-221	Vis Tête cylindrique plate	Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test		RoHS
21100-788	Vis Tête cylindrique plate	Bacs à cartes		RoHS

Référence catalogue	Type	Compatible avec	Type de filetage	Certifications
21101-222	Vis Tête cylindrique plate	Cartes fonds de panier, Adaptateurs de test		RoHS

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE