

Face avant mezzanine PMC, Sans blindage



La face avant mezzanine est fixée dans les découpes face avant PMC. Disponible dans différents traitements.

FONCTIONS

La face avant mezzanine est fixée dans les découpes des faces avant PMC

Blindage CEM avec joint torique



SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Type	Type accessoire	Fixation	Blindage électromagnétique	Type de joint	Matériau
20835-899	Face avant mezzanine	Face avant	Enclenché	Non (réalisable a posteriori)	Joint torique EMC	Aluminium
20835-896	Face avant sans poignée		À visser à l'avant	Non (réalisable a posteriori)		Zinc
20835-929	Face avant sans poignée		À visser à l'avant	Non (réalisable a posteriori)		Zinc
20835-931	Face avant sans poignée		À visser à l'avant	Non (réalisable a posteriori)		Zinc

Table 2/3

Référence catalogue	Finition avant	Face d'appui	Arêtes traitées	Hauteur	Largeur	Conformité
20835-899	Anodisé	Conducteur	Oui	74mm	12.7mm	Mezzanine PMC, IEEE P1386
20835-896	Anodisé	Anodisé	Non	74mm	12.7mm	Mezzanine PMC, IEEE P1386
20835-929	Chromé	Chromé	Oui	74mm	12.7mm	Mezzanine PMC, IEEE P1386
20835-931	Anodisé	Conducteur	Non	74mm	12.7mm	Mezzanine PMC, IEEE P1386

Table 3/3

Référence catalogue	Profondeur	Quantité par colis	Finition
20835-899	2.5mm	10	Anodisé
20835-896		10	
20835-929		10	
20835-931		10	

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff

