

Face avant mezzanine PMC, Finition brute, Avec blindage CEM



La face avant mezzanine est fixée dans les découpes face avant PMC. Disponible dans différents traitements. Pour joint torique CEM.

FONCTIONS

La face avant mezzanine est fixée dans les découpes des faces avant PMC

Blindage CEM avec joint torique

Type de produit: Face avant
Type: Face avant sans poignée
Blindage électromagnétique: Oui



SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Quantité par colis	Type accessoire	Fixation	Type de joint	Finition avant	Face d'appui
20835-598	1	Face avant	À visser à l'avant	Joint torique EMC	Anodisé	Conducteur
20835-922	1		À visser à l'avant		Chromé	Chromé
20835-890	1		À visser à l'avant			
20835-923	1		À visser à l'avant		Chromé	Chromé
20835-889	1	Face avant	À visser à l'avant	Joint torique EMC	Anodisé	Conducteur
20835-893	10		À visser à l'avant		Chromé	Chromé

Référence catalogue	Quantité par colis	Type accessoire	Fixation	Type de joint	Finition avant	Face d'appui
20835-928	10		À visser à l'avant		Anodisé	Conducteur
20835-924	10		À visser à l'avant		Chromé	Chromé

Table 2/2

Référence catalogue	Arêtes traitées	Conformité	Profondeur	Finition	Hauteur	Matériau	Largeur
20835-598	Non	Mezzanine PMC, IEEE P1386	2.5mm	Anodisé	74mm	Aluminium	12.7mm
20835-922	Oui	Mezzanine PMC, IEEE P1386			74mm	Zinc	12.7mm
20835-890	Non	Mezzanine PMC, IEEE P1386			74mm	Zinc	12.7mm
20835-923	Oui	Mezzanine PMC, IEEE P1386			74mm	Zinc	12.7mm
20835-889	Non	Mezzanine PMC, IEEE P1386	2.5mm	Anodisé	74mm	Aluminium	12.7mm
20835-893	Oui	Mezzanine PMC, IEEE P1386			74mm	Zinc	12.7mm
20835-928	Non	Mezzanine PMC, IEEE P1386			74mm	Zinc	12.7mm
20835-924	Oui	Mezzanine PMC, IEEE P1386			74mm	Zinc	12.7mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre portefeuille puissant de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE