

Socle avant/arrière acier inox, PFS

Ce socle en acier inoxydable permet d'effectuer le câblage sans aucune restriction. L'installation des câbles est facilitée car le socle crée un espace supplémentaire sous l'armoire.



FONCTIONS

Description: Sections de socle avant et arrière. Permet d'acheminer les câbles en toute liberté; conforme à la norme VDE 0113. Le socle se compose de quatre angles avec caches avant amovibles. Panneaux latéraux PSS à commander séparément. Hauteurs disponibles: 100 et 200 mm. Les socles de 200 mm de haut sont fournis avec un couvercle arrière composé de deux panneaux amovibles de 100 mm de haut. Le couvercle avant est en une seule pièce de 200 mm de haut. Chaque panneau a un double pli pour augmenter la rigidité.

Matériau: Acier inox brossé AISI 304 / AISI 316L. Angles: 2 mm. Panneaux: 1.5 mm.

Finition: Acier inox pré-brossé au grain de 400.

Unité de livraison: 1 socle avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Ajouter les panneaux latéraux PSS pour réaliser un socle complet.

Finition: Finition brossée

Épaisseur: 1.5mm

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau	Matériau de l'armoire
PFS1120	100mm	1200mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 304	Acier doux
PFS2120	200mm	1200mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 304	Acier doux
PFS1080	100mm	800mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 304	Acier doux
PFS2080	200mm	800mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 304	Acier doux
PFS1060	100mm	600mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 304	Acier doux
PFS2060	200mm	600mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 304	Acier doux
PFS1100	100mm	1000mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 304	Acier doux
PFS2100	200mm	1000mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 304	Acier doux
PFS1060-316	100mm	600mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 316	Acier doux

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau	Matériau de l'armoire
PFS1080-316	100mm	800mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 316	Acier doux
PFS1100-316	100mm	1000mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 316	Acier doux
PFS1120-316	100mm	1200mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 316	Acier doux
PFS2060-316	200mm	600mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 316	Acier doux
PFS2080-316	200mm	800mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 316	Acier doux
PFS2100-316	200mm	1000mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 316	Acier doux
PFS2120-316	200mm	1200mm	60mm	Autoportant	Acier inoxydable 316	Acier doux

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour armoires de 1600 mm de large, utiliser deux socles de 800 mm de large.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

