

Socles avant/arrière | Armoires au sol, PF

Les socles avant et arrière permettent d'acheminer les câbles en toute liberté, conformément à la norme VDE 0113. L'installation des câbles est facilitée car le socle crée un espace supplémentaire sous l'armoire.

FONCTIONS

Description: Sections de socle avant et arrière. Permet d'acheminer les câbles en toute liberté ; conforme à la norme VDE 0113. Le socle se compose de quatre angles avec caches avant amovibles. Panneaux latéraux PS à commander séparément. Hauteurs disponibles: 100 et 200 mm. Les socles de 200 mm de haut sont fournis avec un couvercle arrière composé de deux panneaux amovibles de 100 mm de haut. Le couvercle avant est en une seule pièce de 200 mm de haut. Chaque panneau a un double pli pour augmenter la rigidité.

Matériau: Angles en tôle peinte ép. 2 mm et panneaux en tôle peinte ép. 1,5 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7022 finition structurée.

Unité de livraison: 1 jeu de quatre angles avec caches. Panneau avant et arrière (2 panneaux arrière pour version 200 mm) avec accessoires de montage. Accessoires de montage pour panneaux latéraux PS ou profilés transversaux PCP.

Instructions de montage: Ajouter des panneaux latéraux PS pour compléter le socle. Pour la juxtaposition des armoires, il est recommandé d'ajouter des profilés transversaux PCP afin de maintenir les gaines de câbles et de rigidifier l'ensemble.

Épaisseur:	1.5mm
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7022
Couleur:	Gris terre d'ombre

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau de l'armoire
PF1120	100mm	1200mm	63mm	Autoportant	Acier doux
PF1100	100mm	1000mm	63mm	Autoportant	Acier doux

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau de l'armoire
PF2120	200mm	1200mm	63mm	Autoportant	Acier doux
PF1060	100mm	600mm	63mm	Autoportant	Acier doux
PF1080	100mm	800mm	63mm	Autoportant	Acier doux
PF2040	200mm	400mm	63mm	Autoportant	Acier doux
PF1050	100mm	500mm	63mm	Autoportant	Acier doux
PF2100	200mm	1000mm	63mm	Autoportant	Acier doux
PF2050	200mm	500mm	63mm	Autoportant	Acier doux
PF2060	200mm	600mm	63mm	Autoportant	Acier doux
PF1040	100mm	400mm	63mm	Autoportant	Acier doux
PF2080	200mm	800mm	63mm	Autoportant	Acier doux

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Pour les armoires de 1600 mm de large, utiliser deux socles de 800 mm de large juxtaposés.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE