

# Attache de retenue universelle, avec trous oblongs 14mm, #12, #18 câble préétiré

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

**CSBURCR12**

## FONCTIONS

La conception avec trous oblongs convient particulièrement à la fixation de tige filetée sur des trapèzes

Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 402202

Matériau: Acier

Finition: Électro-galvanisé

Taille du renfort: #12;#18

Taille du piquet (RS): 12


Épaisseur (T): 4.27 mm

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Le renfort n'est pas inclus.

| Charges UL |                    |                    |
|------------|--------------------|--------------------|
| Référence  | Élément de renfort | Capacité de charge |
| CSBURCR38  | CSB12CBL           | 1859 N             |
|            | CSB18CBL           | 3434 N             |
| CSBURCR12  | CSB12CBL           | 1859 N             |
|            | CSB18CBL           | 3434 N             |
| CSBURCR58  | CSB12CBL           | 1859 N             |
|            | CSB18CBL           | 3434 N             |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

