

Double étrier pour câbles, à clouer



FONCTIONS

Idéal pour les passages de câbles secondaires

Se clipse sur le nez du cloueur à gaz ou à batterie permettant une installation plus sûre à la structure ou depuis le sol à l'aide d'une perche

Jusqu'à trois clips en plastique pour conduits peuvent être installés sur l'étrier permettant de supporter des câbles et des conduits avec un seul trou dans le béton

La conception flexible du clip en acier ressort lui permet de garder sa forme et permet l'insertion des câbles après fixation du clip

Les câbles sont installés et maintenus en rang donnant un look professionnel et organisé à l'installation

Sans halogène

Traité avec un agent anti-UV

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Température	Capacité du câble	Hauteur (H)	Longueur (L)
SCKBS20	800042	Polypropylène	-10 to 85 °C	20	36 mm	235mm


Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur (W)	Taille de trou (HS)
SCKBS20	800042	24 mm	3.5 mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Compatible avec la plupart des cloueurs Hilti® BX3-ME, Hilti® GX3-ME, SPIT® PULSA 700E, SPIT® PULSA 800E, Würth® DIGA CS-2 POWER ou cloueurs équivalents.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

