

Wire Basket Tray Washer Support Plus including hardware, black powder coated

RÉFÉRENCE CATALOGUE

WBTWASSPLUSBA

The nVent CADDY Wire Basket Tray Washer Support Plus provides a versatile, ready-to-install fixing solution to secure Wire Basket Tray to supports and secure compatible accessories. Its versatile design supports a wide range of applications, such as nVent CADDY Wire Basket Tray Preform, dividers and transition components, or anchoring the tray onto floor supports and pedestals.

Engineered for a smooth, snag-free interface with high-performance data cables, the Washer Support Plus features a smooth button/mushroom head bolt which installs inside a recessed part of the washer—leaving no protrusion or sharp edge inside the tray. Its symmetrical design catches two longitudinal wires and installs in any 90° orientation, while the slotted washer allows for side-to-side adjustment during installation.



FONCTIONS

Comes complete with bolt, slotted flanged washer and flanged nut for a secure, ready-to-install fixing

Recessed bolt head with square anti-rotation section for a simple installation and a smooth, snag-free interface with cables

Symmetrical design catches two longitudinal tray wires and installs in any 90° orientation

Requires only simple hand tool to install

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Couleur: Noir

Finition: Prégalvanisé

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

