

Portes partielles | Armoires au sol, DP

Les portes partielles permettent de nombreuses configurations de compartiments séparés facilement accessibles à l'intérieur de l'armoire.



FONCTIONS

Description: Combinées avec les barres de séparation horizontales CDH/CDHK, elles permettent de séparer la partie avant de l'armoire en plusieurs compartiments. Dotées d'une serrure DIN 3 mm (1 jusqu'à 400 mm, puis 2 si H> 400 mm).

Matériau: Tôle d'acier 1.75 mm.

Finition: Peinture poudre RAL7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 44.

Unité de livraison: 1 porte avec charnières, serrure(s) et accessoires de montage.

Instructions de montage: Ajouter une barre CDH pour les ossatures MC et une barre CDHK pour les armoires MK.

Couleur:	Gris clair
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau de l'armoire
DP01506R5	150mm	600mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP10008R5	1000mm	800mm	17mm	Autoportant	Acier doux

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau de l'armoire
DP03006R5	300mm	600mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP02506R5	250mm	600mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP01508R5	150mm	800mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP04006R5	400mm	600mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP05006R5	500mm	600mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP02004R5	200mm	400mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP06008R5	600mm	800mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP12006R5	1200mm	600mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP06004R5	600mm	400mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP08006R5	800mm	600mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP02504R5	250mm	400mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP04004R5	400mm	400mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP05004R5	500mm	400mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP03008R5	300mm	800mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP10006R5	1000mm	600mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP02008R5	200mm	800mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP08008R5	800mm	800mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP02006R5	200mm	600mm	17mm	Autoportant	Acier doux

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau de l'armoire
DP03004R5	300mm	400mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP01504R5	150mm	400mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP12008R5	1200mm	800mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP02508R5	250mm	800mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP05008R5	500mm	800mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP04008R5	400mm	800mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DP06006R5	600mm	600mm	17mm	Autoportant	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE