

Série FC 450/40, système ATCA, 14 slots, DC



La série nVent SCHROFF ATCA 450/40 FC est une famille de Shelves AdvancedTCA qui assure le refroidissement et l'alimentation par slot pour les lames de 450 W. La carte fond de panier est vérifiée conformément à la norme 40GBASE-KR4 pour l'Ethernet 40 Gigabits. Des étagères avec circulation d'air du bas vers le haut ainsi que des étagères avec circulation d'air de l'avant vers l'arrière sont disponibles.

FONCTIONS

Conforme à la norme AdvancedTCA PICMG 3.0

Tension d'entrée -48 VDC/-60 VDC, 2 Power Entry Module (PEM) redondants

2 unités de ventilation Hot-Swap, redondantes en configuration push-pull

Dissipation 450 W par slot, pour une température ambiante de 55 °C

Préparé pour 2 x Shelf Managers SCHROFF avec ShMM Pigeon Point 700

Slots du Shelf Manager sur la droite dans la cage de carte AdvancedTCA

Consoles Shelf Manager et interface d'alarme Telco dans le tiroir de ventilation inférieur

Accès au filtre à air par l'avant

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Systèmes modifiés disponibles sur demande.

Entièrement monté, câblé et testé.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE