

# EuropacPRO| Bac à cartes 19", Ferroviaire, Avec blindage, EN 50155

Bac à cartes pour applications ferroviaires, conforme aux versions EN50155 standard, versions blindées.



## FONCTIONS

Tenue aux chocs et vibrations selon la norme EN 50155, partie 12.2.11

Pour les sollicitations mécaniques importantes, l'équerre de rackage 19" est clinchée (soudée à froid) sur le flanc

La double fixation par vis sur le plan 19" ajoute une sécurité supplémentaire (norme NFF)

IP 20 conformément à la norme IEC 60529

Atténuation CEM d'environ 40 dB à 1 GHz, 30 dB à 2 GHz, sous condition d'utilisation de faces avant blindées, selon VG 95373, partie 15

Aluminium

Modifications telles que découpes, traitement de surface ou dimensions différentes disponibles

Livraison dans un emballage plat peu encombrant

|                                    |                                          |
|------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Charge statique:</b>            | 15kg                                     |
| <b>Largeur du rack:</b>            | 84HP                                     |
| <b>Profondeur:</b>                 | 235mm                                    |
| <b>Matériau:</b>                   | Aluminium                                |
| <b>Conformité:</b>                 | CEI 60297-3-103; EN 50155 partie 12.2.11 |
| <b>Type de produit:</b>            | Bacs à cartes / Châssis                  |
| <b>Blindage électromagnétique:</b> | Oui                                      |



## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Hauteur du rack | Quantité par colis | Pour montage         | Profondeur de la carte | Type de joint | Tolérance aux chocs et aux vibrations |
|---------------------|-----------------|--------------------|----------------------|------------------------|---------------|---------------------------------------|
| 21500-079           | 3U              | 1                  | Carte fond de panier | 220mm                  | Textile EMC   | 5g (force)                            |
| 21500-080           | 6U              | 1                  | Carte fond de panier | 220mm                  | Textile EMC   | 5g (force)                            |

Table 2/2

| Référence catalogue | Poignée incluse | Fixation | Finition         |
|---------------------|-----------------|----------|------------------|
| 21500-079           | Oui             | Rack     | Anodisé, Passivé |
| 21500-080           | Oui             | Rack     | Anodisé, Passivé |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les rapports de test sont disponibles en ligne.

Configuration personnalisée : grande diversité de variantes en hauteur, largeur et profondeur ; guide-cartes pour une grande variété d'applications ; options d'aménagement intérieur ; accessoires et visserie de fixation.

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**