


# Wire Basket Tray PreForm Intersection, 50 x 450 mm, Black, Pregalvanized

## RÉFÉRENCE CATALOGUE

### WBTI2X18BA



The nVent CADDY Wire Basket Tray PreForm Intersection is a precision-engineered solution designed to streamline cable tray installations at multi-pathway junctions. With its pre-galvanized steel base and interlocking polymer sidewalls, the PreForm Intersection delivers a clean, consistent, and tool-free installation experience.

Additionally, the PreForm Intersection significantly reduces installation time by eliminating the need for field cutting or job site configuration. This translates into improved productivity and increased efficiency, especially in retrofit scenarios where flexibility is critical.

## FONCTIONS

Multiple color options to coordinate with cable tray selection

Flame-retardant polymer rails ensure the safety of high-performance cabling

Routes cable systems in multiple directions

Provides a clean bend radius and helps to protect the natural bend radius of varying cable systems



## ATTRIBUTS DU PRODUIT

Matériau: Acier

Finition: Prégalvanisé;Polyuréthane

Couleur: Noir

Hauteur (H): 50.8 mm

Largeur (W): 861.06 mm



Longueur (L): 861.06mm

Taille de trou (HS): 19.05 mm

Rayon (R): 94.64mm

Poids unitaire: 5.443 kg

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

