

Clip en plastique pour conduits



FONCTIONS

Installation par enfouissement du conduit

Compatible avec différentes attaches structurales pour se fixer sur une multitude de structures incluant le béton, la brique, le bois, les chemins de câbles, les attaches en acier ressort et les tiges filetées

La conception à enclenchement permet aux clips d'être facilement connectés les uns aux autres limitant ainsi le nombre de points d'ancrage nécessaires

Résistant à la propagation de flamme selon IEC 61386-25

Essai au fil incandescent/chauffant à 650°C conformément à EN 60695-2 réussi

Sans halogène

Traité avec un agent anti-UV

Matériau: Acrylonitrile butadiène styrène


Température: -10 to 80 °C

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	A	B	C
SCEC16HO	800000	16 mm	26 mm	27 mm	20 mm
SCEC20HO	800001	20 mm	30 mm	31 mm	22 mm
SCEC25HO	800002	25 mm	35 mm	34 mm	24 mm

Référence catalogue	Référence article	Diamètre extérieur (OD)	A	B	C
SCEC32HO	800003	32 mm	43 mm	39 mm	28 mm
SCEC40HO	800004	40 mm	54 mm	45 mm	32 mm
SCEC50HO	800005	50 mm	66 mm	56 mm	38 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

