

Accessoires de connexion pour éclairage d'armoire LED, ELC

Câbles prêts à l'emploi pour l'alimentation, le câblage traversant et les interrupteurs de porte. Les câbles sont disponibles dans différentes couleurs.

FONCTIONS

Description: Câbles préfabriqués pour éclairages d'armoire LED. Ces câbles permettent de raccorder les éclairages plus rapidement et facilement.

Raccordement: Alimentation, avec câbles traversants 3 bornes (24 V pour les câbles 2 bornes).

Dimensions: Différentes longueurs : Voir la liste des articles pour plus d'informations.



Matériau: Cuivre

Finition: Lisse

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Famille de produits	Couleur	Longueur	Type à câble	Type de connexion	Quantité par colis
ELC3001DU	CEI Accessoires généraux	Noir	3000m	Câble pour interrupteur de porte	TPS-Cable for Doorswitch, UL Version	1
ELC1005PB	CEI Accessoires généraux	Noir	1000m	Câble de connexion	Alimentation, 3 pôles, 100-240 V AC	5
ELC1005PO	CEI Accessoires généraux	Orange	1000m	Câble de connexion	Alimentation, 3 pôles, 100-240 V AC	5
ELC1005TB	CEI Accessoires généraux	Noir	1000m	Câblage traversant	Câblage traversant, 3 pôles, 100-240 V AC	5
ELC1005TG24V	CEI Accessoires généraux	Gris	1000m	Câblage traversant	Câblage traversant, 2 pôles, 24 V (DC)	5
ELC1005TO	CEI Accessoires généraux	Orange	1000m	Câblage traversant	Câblage traversant, 3 pôles, 100-240 V AC	5

Référence catalogue	Famille de produits	Couleur	Longueur	Type à câble	Type de connexion	Quantité par colis
ELC3001DE	CEI Accessoires généraux	Noir	3000m m	Câble pour interrupteur de porte	Câble à gaine thermorétractable pour interrupteur de porte, version ENEC	1
ELC3005PB	CEI Accessoires généraux	Noir	3000m m	Câble de connexion	Alimentation, 3 pôles, 100-240 V AC	5
ELC3005PG24V	CEI Accessoires généraux	Gris	3000m m	Câble de connexion	Alimentation, 2 pôles, 24 V (DC)	5
ELC3005PO	CEI Accessoires généraux	Orange	3000m m	Câble de connexion	Alimentation, 3 pôles, 100-240 V AC	5

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Version UL – câble TPS prêt à l'emploi pour interrupteur de porte (homologué UL).

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.