

Serre-câbles, CAC

Les serre-câbles maintiennent les câbles en place et les soulagent de toute contrainte extérieure, ce qui contribue à protéger l'équipement de tout dommage.


FONCTIONS

Description: Pour bloquer les câbles entrants sur les barres de fixation CAB et CABP. Maintiennent les câbles en place et supportent leur poids.

Matériau: Acier zingué.

Unité de livraison: 25 serre-câbles.

Instructions de montage: Ajouter une pièce CAB/CABP pour monter les serre-câbles CAC.



Matériau: Acier doux

Finition: Zingué

Épaisseur: 2mm

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau de l'armoire	Famille de produits	Plage de diamètre de câble
CAC0612	64mm	25mm	19mm	Acier doux, Acier inoxydable	Autoportant	6 – 12mm
CAC1014	64mm	25mm	19mm	Acier doux, Acier inoxydable	Autoportant	10 – 14mm
CAC1216	64mm	25mm	19mm	Acier doux, Acier inoxydable	Autoportant	12 – 16mm
CAC1418	64mm	25mm	19mm	Acier doux, Acier inoxydable	Autoportant	14 – 18mm
CAC1822	64mm	25mm	19mm	Acier doux, Acier inoxydable	Autoportant	18 – 22mm
CAC2226	64mm	25mm	19mm	Acier doux, Acier inoxydable	Autoportant	22 – 26mm
CAC2630	64mm	25mm	19mm	Acier doux, Acier inoxydable	Autoportant	26 – 30mm
CAC3034	64mm	25mm	19mm	Acier doux, Acier inoxydable	Autoportant	30 – 34mm
CAC3438	64mm	25mm	19mm	Acier doux, Acier inoxydable	Autoportant	34 – 38mm
CAC3842	64mm	25mm	19mm	Acier doux, Acier inoxydable	Autoportant	38 – 42mm
CAC4246	64mm	25mm	19mm	Acier doux, Acier inoxydable	Autoportant	42 – 46mm
CAC5864	64mm	25mm	19mm	Acier doux, Acier inoxydable	Autoportant	58 – 64mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.