

Panneau partiel | Armoires au sol, DPP



Les portes partielles permettent de nombreuses configurations de compartiments séparés facilement accessibles à l'intérieur de l'armoire. Les panneaux sont fixés par des vis. De cette manière, ils ne peuvent être retirés que par le personnel d'entretien, afin d'améliorer la sécurité des opérateurs.

FONCTIONS

Description: Combiné avec les barres de séparation horizontales CDH/CDHK, permet de séparer la partie avant de l'armoire en plusieurs compartiments lorsqu'aucune porte n'est requise.

Matériau: Tôle d'acier 1,75 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 54.

Unité de livraison: 1 panneau avec accessoires de montage.

Instructions de montage: Ajouter une barre CDH pour les cellules MC et une barre CDHK pour les armoiresMK. Utiliser un accessoire DPC/DPCV pour les panneaux du dessus et du dessous.

Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Couleur:	Gris clair
Code couleur:	RAL 7035
Épaisseur:	1.75mm

SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau de l'armoire
DPP01004R5	100mm	400mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DPP01006R5	100mm	600mm	17mm	Autoportant	Acier doux

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau de l'armoire
DPP01008R5	100mm	800mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DPP01504R5	150mm	400mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DPP01506R5	150mm	600mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DPP01508R5	150mm	800mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DPP02004R5	200mm	400mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DPP02006R5	200mm	600mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DPP02008R5	200mm	800mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DPP02504R5	250mm	400mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DPP02506R5	250mm	600mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DPP02508R5	250mm	800mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DPP03004R5	300mm	400mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DPP03006R5	300mm	600mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DPP03008R5	300mm	800mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DPP04004R5	400mm	400mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DPP04006R5	400mm	600mm	17mm	Autoportant	Acier doux
DPP04008R5	400mm	800mm	17mm	Autoportant	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.