

# Porte latérale, DNS



Une porte latérale montée sur une armoire permet d'accéder facilement à l'équipement monté à l'avant et à l'arrière par les côtés. Cette installation est particulièrement avantageuse si l'on utilise des plaques de montage dos à dos.

## FONCTIONS

Description: Se monte en place du panneau latéral SPM, pour faciliter l'accès à l'équipement à l'intérieur de l'armoire ou quand les armoires sont assemblées dos à dos. Cadre renfort de porte optionnel. Serrure: DIN 3 mm. Remplaçable par les autres fermetures de la gamme.

Matériau: Tôle d'acier 2 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 55 | TYPE 12 | IK 10.

Unité de livraison: 1 porte avec cadre de montage.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| <b>Matériau:</b>     | Acier doux        |
| <b>Finition:</b>     | Revêtement poudré |
| <b>Couleur:</b>      | Gris clair        |
| <b>Code couleur:</b> | RAL 7035          |
| <b>Épaisseur:</b>    | 2mm               |

## SPÉCIFICATIONS

| Référence catalogue | Hauteur | Largeur | Profondeur | Famille de produits | Matériau de l'armoire |
|---------------------|---------|---------|------------|---------------------|-----------------------|
| DNS1805R5           | 1782mm  | 493mm   | 51mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DNS1806R5           | 1782mm  | 593mm   | 51mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DNS2005R5           | 1982mm  | 493mm   | 51mm       | Autoportant         | Acier doux            |
| DNS2006R5           | 1982mm  | 593mm   | 51mm       | Autoportant         | Acier doux            |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.