

# nVent LENTON Interlok Grommet



The nVent LENTON Grommet is used in conjunction with the nVent LENTON Bolted Form Mount and nVent LENTON Toggle Form Mount. These Grommets are used to secure nVent LENTON Interlok Grout-Fill Coupler variants in repeatable locations in the formwork. Once a Grout-Fill Coupler is placed over a Grommet, the Form Mount bolt is tightened, which expands the outside diameter of the Grommet, thus holding the Grout-Fill Coupler in place.

## FONCTIONS

Color-coded for the appropriate coupler size

Durable and reusable

**Matériau:** Uréthane polyester

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Référence article | Diamètre 1 (Ø1) | Diamètre 2 (Ø2) | Longueur (L) | À utiliser avec   | Couleur |
|---------------------|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-------------------|---------|
| LK307A              | 145811            | 46 mm           | 19 mm           | 52mm         | LK5, LK6, LK7     | Bleu    |
| LK308A              | 145812            | 49 mm           | 19 mm           | 52mm         | LK8               | Rouge   |
| LK320A              |                   | 43 mm           | 19 mm           | 51mm         | LK20              | Jaune   |
| LK316A              |                   | 40 mm           | 19 mm           | 51mm         | LK16              | Noir    |
| LK309A              | 145813            | 52 mm           | 19 mm           | 52mm         | LK9               | Noir    |
| LK310A              | 145814            | 57 mm           | 19 mm           | 52mm         | LK10              | Jaune   |
| LK311A              | 145815            | 60 mm           | 19 mm           | 52mm         | LK11              | Bleu    |
| LK314A              | 145816            | 67 mm           | 19 mm           | 52mm         | LK12, LK40, LKT14 | Rouge   |
| LK318A              | 145817            | 83 mm           | 19 mm           | 52mm         | LKT18, LKT50      | Noir    |

Table 2/2


| Référence catalogue | Référence article | Poids unitaire | Quantité par colis |
|---------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| LK307A              | 145811            | 0.08 kg        |                    |
| LK308A              | 145812            | 0.09 kg        |                    |

| Référence catalogue | Référence article | Poids unitaire | Quantité par colis |
|---------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| LK320A              |                   | 0.15 kg        | 1                  |
| LK316A              |                   | 0.12 kg        | 1                  |
| LK309A              | 145813            | 0.11 kg        |                    |
| LK310A              | 145814            | 0.13 kg        |                    |
| LK311A              | 145815            | 0.15 kg        |                    |
| LK314A              | 145816            | 0.22 kg        | 1                  |
| LK318A              | 145817            | 0.5 kg         | 1                  |

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Prior to installation, please read and understand the detailed instructions and safety notices provided in the nVent LENTON Interlok Instruction Manual.

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

### North America

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

### Europe

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

### Europe

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**