

Front Panel EMC Stainless Steel Shielding Kit, for U-Shaped front panels, 5 U, 10 Pieces

RÉFÉRENCE CATALOGUE

21102-117

Les joints CEM en acier inoxydable sont insérés dans un emplacement sur le côté droit des faces avant en forme de U.


Le joint sera clipsé sur le support droit de la face avant, l'équerre 19 ou le profil arrière du bac à cartes

FONCTIONS

Le joint CEM en acier inoxydable pour faces avant en forme de U SCHROFF, offre d'excellentes performances en matière d'efficacité du blindage et une plage de températures très étendue allant de -200 à +160 °C.

Montage facile, joint à clipser sur le côté droit de la face avant, l'équerre 19" ou le profil arrière du bac à cartes

Plage de températures allant de -200 à +160 °C.



ATTRIBUTS DU PRODUIT

Hauteur du rack: 5U

Quantité par colis: 10

Matériau: Acier inoxydable

Famille de produits: EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO Air; PropacPRO; Cassette

Type de produit: Kit de blindage


Largeur du rack: 10HP

Compatible avec: Bacs à cartes; Coffrets; Faces avant

*Le prix affiché correspond au prix unitaire et n'inclut pas la TVA. Selon les conditions locales, les frais d'emballage et de port peuvent ne pas être inclus. Lorsque ces frais doivent être intégrés au prix total, ils sont inclus dans le devis. Le prix indiqué est un prix de vente conseillé sans engagement, qui est le prix catalogue nVent. Les prix de vente finaux des distributeurs locaux peuvent varier. Les offres de prix demandées ou générées sur SCHROFF.nVent.com sont uniquement valables pour les professionnels (B2B). Le délai affiché ci-dessus est une estimation pour l'expédition de cet article à partir d'un site nVent Schroff. Les délais de livraison ne sont pas inclus dans cette estimation car ils peuvent varier en fonction de l'adresse de livraison, des dimensions du colis et d'autres facteurs. Pour les produits configurés, les découpes et les modifications placées dans des zones non recommandées ("conflit détecté") peuvent faire l'objet de coûts d'ingénierie et/ou de conception supplémentaires qui s'ajoutent aux prix initialement proposés.

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les joints CEM (acier inoxydable) sont nécessaires pour le blindage des faces avant.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE