


EuropacPRO| Capot , Universal



Les capots sont utilisés pour le blindage électromagnétique et/ ou comme protection mécanique. Les capot peuvent être vissés sur les flancs. Les capots peuvent être utilisés si des cartes non standard sont montées dans le bac à cartes.

FONCTIONS

Le blindage est assuré par des joints CEM en acier inoxydable optionnels, entre le capot supérieur et le flanc

Pour le positionnement libre des glissières horizontales, p. ex. pour les circuits imprimés avec formats non standard

Taux de perforation 58 %

Compatibilité avec tous les profilés horizontaux

Matériau: Aluminium
Type de produit: Capot supérieur
Famille de produits: EuropacPRO
Finition: Passivé
Compatible avec: Bacs à cartes
Type: Universel



SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Unité du colis
24560-041	63HP	175mm	2	Paire
24560-031	42HP	175mm	2	Paire
24560-056	84HP	475mm	2	Paire
24560-033	42HP	295mm	2	Paire
24560-055	84HP	415mm	2	Paire
24560-042	63HP	235mm	2	Paire
24560-054	84HP	355mm	2	Paire
24560-053	84HP	295mm	2	Paire
24560-043	63HP	295mm	2	Paire
24560-051	84HP	175mm	2	Paire
24560-032	42HP	235mm	2	Paire

Référence catalogue	Largeur du rack	Profondeur	Quantité par colis	Unité du colis
24560-052	84HP	235mm	2	Paire

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

En outre, 4 joints par bac à cartes sont nécessaires pour fixer le capot à la glissière horizontale.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE