

Attache pour support de faux plafond 4G16 avec embout fileté



FONCTIONS

Soutient les appareils électriques depuis le profil en « T » pour plafond acoustique

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation

Installation par vissage rapide, facile et sûre

Écrou vendu séparément

Matériau: Ressort acier, Acier



SPÉCIFICATIONS


Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Finition	Couleur	Épaisseur de bride (FT)	Taille du profil en T	Diamètre de vis (Sc)
4G16M11	178600	nVent CADDY Armour	Gris	1.5 mm	24mm	6
4G16M11WH	178620	Peint	Blanc	1.5 mm	24mm	6
4G16M16	171900	nVent CADDY Armour	Gris	1.5 mm	24mm	6
4G16M16WH	576940	Peint	Blanc	1.5 mm	24mm	6
4G16M25	176880	nVent CADDY Armour	Gris	1.5 mm	24mm	6
4G16M7	178590	nVent CADDY Armour	Gris	1.5 mm	24mm	6

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Longueur de la vis (L)	Charge statique
4G16M11	178600	11mm	220N
4G16M11WH	178620	11mm	220N
4G16M16	171900	16mm	220N
4G16M16WH	576940	16mm	220N
4G16M25	176880	25mm	220N
4G16M7	178590	7mm	220N

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



©2026 nVent. Toutes les marques et tous les logos nVent sont la propriété ou sont sous licence de nVent Services GmbH ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. nVent se réserve le droit de modifier les spécifications sans préavis.

Ce document est généré par le système.

